

HAKKO SHRINK MATE

簡単・手軽にはじめられる シュリンク包装スターターセット



ほこり・汚れ・傷の防止に！
商品の見栄えアップに！
商品のサンプル作りに！
パッケージのリパックに！
商品のセット組み販売に！

用途

菓子、健康食品、化粧品などの外箱
ブルーレイ、DVD、CDのケース
書籍、コミック誌、雑貨類など



初めてでも綺麗にシュリンク包装が簡単にできます。

作業手順

1



フィルムを引き出して
中へセットします。

2



シーラーで封をします。

3



フィルムの角を
はさみでカットします。

4




温度と風量の目盛りを「3」に
合わせます。
※フィルムの縮み加減で目盛りを
上げ下げします。

5



熱風でフィルムを
収縮させます。

シュリンクフィルム



作業に便利な収納箱付き

オーバーラップ(完全密封)専用のフィルムです。
ポリオレフィン系のフィルムで収縮率が高く、仕上がりが綺麗です。

工業用ドライヤー



収納時に便利なキャリングケース付き

温度と風量が調節できるため、初めての人でも容易に作業が
可能です。オプションノズルも収納できます。

■ セット内容

品番 JANコード	セット内容(品名 / 仕様)	価格
FV841-81 4962615050169	シーラー / 幅200mm 工業用ドライヤー / 温度50~530℃連続可変 シュリンクフィルム / 幅200mm×長100m×厚15ミクロン ※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。	¥42,350 (税抜 ¥38,500)

■ オプション

品番 JANコード	品名 / 仕様	価格
841-01 4962615005572	シュリンクフィルム 幅250mm×長100m×厚15ミクロン	¥3,960 (税抜 ¥3,600)
841-02 4962615005602	シュリンクフィルム 幅200mm×長100m×厚15ミクロン ※セットに付属しているフィルムです。	¥3,190 (税抜 ¥2,900)
N70-02 4962615049507	ノズル / ヘラ型62mm	¥1,210 (税抜 ¥1,100)



シュリンク加工 ノズル / ヘラ型使用
広い面の収縮時に作業性がアップします。



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

大 阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
大阪営業 TEL: (06) 6561-1574(代) FAX: (06) 6568-0821
海外営業 TEL: (06) 6561-3225(代) FAX: (06) 6561-8466
東 京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
TEL: (03) 5297-8581(代) FAX: (03) 5297-8591

※価格は、税込価格 (10%) を表示しています。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、
利用することを固く禁じます。

CA005010bYa003 2022.11